


KDR-BES-U | Brosses passe-câbles

universelles ou pour fonds d'armoires Rittal, nVent Hoffman, ELDON, Häwa, Schneider Electric & ETA



Passe-câbles à brosses dédiées pour toutes les ouvertures des fonds d’armoires standards, informatiques ou de fabrications spéciales ainsi que sur les batis de machines.

Par le biais de notre innovant profilé de serrage, vous pouvez placer les brosses de passage même sur des tôles pliées à 90°. Les brosses peuvent être retirées à tout moment du profilé pour être montées sur n’importe qu’elle version de montage.

Le système de passage est adaptable sur presque toutes les tôles de fond des différents fabricants d’armoires. Les plaques de planchers d’armoires originales ne doivent pas être remplacées, elles serviront pour le montage de notre système de passage de câbles à brosse, le KDR-BES-U.

4 modèles différents sont disponibles:

- N° 58210.xxxx - pour épais. de paroi 1,5 - 2 mm, hauteur de la brosse 35 mm
- N° 58215.xxxx - pour épais. de paroi 1,5 - 2 mm, hauteur de la brosse 50 mm
- N° 58225.xxxx - pour épais. de paroi 2,5 - 3 mm, hauteur de la brosse 35 mm
- N° 58230.xxxx - pour épais. de paroi 2,5 - 3 mm, hauteur de la brosse 50 mm

Les brosses passe-câbles KDR-BES-U disponibles sur mesure:

X (mm)= longueur de l’ouverture

Exemple de numéro de commande:

X = 999mm --> N° de Cde 58210.0999

Spécifications


Matière	Aluminium Brosses: Polyamide
Température	-20 C° à 90 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages


- Montage rapide sans outils
- Utilisation des tôles originales du fabricant d’armoire
- 3 variantes de montage possible
- Variantes de montage peuvent être modifiées à tout moment par l’utilisateur
- Presque n’importe quelle longueur peut être commandée jusqu’à maximum 1500 mm

Types et tailles de produits


	N° de cde EAN Unité d'emballage Hauteur de brosse Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Pour épais. de paroi	58210.xxxx 1 35 mm 1,5 mm 2 mm 1,5 - 2 mm	Convient pour armoire	universel
--	--	--	-----------------------	------------------




N° de cde	58215.xxxx	Convient pour armoire	universel
EAN			
Unité d'emballage	1		
Hauteur de brosse	50 mm		
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm		
Pour épais. max. de paroi	2 mm		
Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm		




N° de cde	58225.xxxx	Convient pour armoire	universel
EAN			
Unité d'emballage	1		
Hauteur de brosse	35 mm		
Pour épais. min. de paroi	2,5 mm		
Pour épais. max. de paroi	3 mm		
Pour épais. de paroi	2,5 - 3 mm		




N° de cde	58230.xxxx	Convient pour armoire	universel
EAN			
Unité d'emballage	1		
Hauteur de brosse	50 mm		
Pour épais. min. de paroi	2,5 mm		
Pour épais. max. de paroi	3 mm		
Pour épais. de paroi	2,5 - 3 mm		



N° de cde	58225.0452	Hauteur de brosse	35 mm
EAN	4251269320385	Pour épais. de paroi	2,5 - 3 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour armoire	Rittal VX25
Longueur	452 mm		
Largeur	16 mm		
Pour largeur d'armoire	600 mm		
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	452 mm		




N° de cde	58230.0452	Hauteur de brosse	50 mm
EAN	4251269320996	Pour épais. de paroi	2,5 - 3 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour armoire	Rittal VX25
Longueur	452 mm		
Largeur	16 mm		
Pour largeur d'armoire	600 mm		
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	452 mm		



N° de cde	58225.0652	Hauteur de brosse	35 mm
EAN	4251269320392	Pour épais. de paroi	2,5 - 3 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour armoire	Rittal VX25
Longueur	652 mm		
Largeur	16 mm		
Pour largeur d'armoire	800 mm		
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	652 mm		

	N° de cde	58230.0652	Hauteur de brosse	50 mm
	EAN	4251269321016	Pour épais. de paroi	2,5 - 3 mm
	Unité d'emballage	1	Convient pour armoire	Rittal VX25
	Longueur	652 mm		
	Largeur	16 mm		
	Pour largeur d'armoire	800 mm		
	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	652 mm		
	N° de cde	58225.0402	Armoire 2 portes	Oui
	EAN	4251269320408	Hauteur de brosse	35 mm
	Unité d'emballage	1	Pour épais. de paroi	2,5 - 3 mm
	Longueur	402 mm	Convient pour armoire	Rittal VX25
	Largeur	16 mm		
	Pour largeur d'armoire	1.000 mm		
	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	402 mm		
	N° de cde	58230.0402	Armoire 2 portes	Oui
	EAN	4251269320989	Hauteur de brosse	50 mm
	Unité d'emballage	1	Pour épais. de paroi	2,5 - 3 mm
	Longueur	402 mm	Convient pour armoire	Rittal VX25
	Largeur	16 mm		
	Pour largeur d'armoire	1.000 mm		
	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	402 mm		
	N° de cde	58225.0502	Armoire 2 portes	Oui
	EAN	4251269320415	Hauteur de brosse	35 mm
	Unité d'emballage	1	Pour épais. de paroi	2,5 - 3 mm
	Longueur	502 mm	Convient pour armoire	Rittal VX25
	Largeur	16 mm		
	Pour largeur d'armoire	1.200 mm		
	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	502 mm		
	N° de cde	58230.0502	Armoire 2 portes	Oui
	EAN	4251269321009	Hauteur de brosse	50 mm
	Unité d'emballage	1	Pour épais. de paroi	2,5 - 3 mm
	Longueur	502 mm	Convient pour armoire	Rittal VX25
	Largeur	16 mm		
	Pour largeur d'armoire	1.200 mm		
	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	502 mm		
	N° de cde	58210.0495	Armoire 2 portes	Oui
	EAN	4251269316531	Hauteur de brosse	35 mm
	Unité d'emballage	1	Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm
	Longueur	495 mm	Convient pour armoire	Rittal TS 8
	Largeur	16 mm		
	Pour largeur d'armoire	1.200 mm		
	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	495 mm		




N° de cde **58210.0392**
EAN **4251269324697**
Unité d'emballage **1**
Longueur **392 mm**
Pour largeur d'armoire **600 mm**
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire **392 mm**
Hauteur de brosse **35 mm**

Pour épais. de paroi
Convient pour armoire **1,5 - 2 mm**
Häwa H390 / H395




N° de cde **58215.0392**
EAN **4251269324734**
Unité d'emballage **1**
Longueur **392 mm**
Pour largeur d'armoire **600 mm**
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire **392 mm**
Hauteur de brosse **50 mm**

Pour épais. de paroi
Convient pour armoire **1,5 - 2 mm**
Häwa H390 / H395




N° de cde **58210.0592**
EAN **4251269324703**
Unité d'emballage **1**
Longueur **592 mm**
Pour largeur d'armoire **600 mm**
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire **592 mm**
Hauteur de brosse **35 mm**

Pour épais. de paroi
Convient pour armoire **1,5 - 2 mm**
Häwa H390 / H395




N° de cde **58215.0592**
EAN **4251269324741**
Unité d'emballage **1**
Longueur **592 mm**
Pour largeur d'armoire **600 mm**
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire **592 mm**
Hauteur de brosse **50 mm**

Pour épais. de paroi
Convient pour armoire **1,5 - 2 mm**
Häwa H390 / H395



N° de cde **58210.0792**
EAN **4251269324710**
Unité d'emballage **1**
Longueur **792 mm**
Pour largeur d'armoire **600 mm**
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire **792 mm**
Hauteur de brosse **35 mm**

Pour épais. de paroi
Convient pour armoire **1,5 - 2 mm**
Häwa H390 / H395



N° de cde **58215.0792**
EAN **4251269324758**
Unité d'emballage **1**
Longueur **792 mm**
Pour largeur d'armoire **600 mm**
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire **792 mm**
Hauteur de brosse **50 mm**

Pour épais. de paroi
Convient pour armoire **1,5 - 2 mm**
Häwa H390 / H395


	N° de cde	58210.0992	Pour épaiss. de paroi	1,5 - 2 mm
	EAN	4251269324727	Convient pour armoire	Häwa H390 / H395
	Unité d'emballage	1		
	Longueur	992 mm		
	Pour largeur d'armoire	600 mm		
	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	992 mm		
	Hauteur de brosse	35 mm		
	N° de cde	58215.0992	Pour épaiss. de paroi	1,5 - 2 mm
	EAN	4251269324765	Convient pour armoire	Häwa H390 / H395
	Unité d'emballage	1		
	Longueur	992 mm		
	Pour largeur d'armoire	600 mm		
	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	992 mm		
	Hauteur de brosse	50 mm		
	N° de cde	58210.0414	Hauteur de brosse	35 mm
	EAN	4251269324611	Pour épaiss. de paroi	1,5 - 2 mm
	Unité d'emballage	1	Convient pour armoire	Schneider Electric Spacial SF
	Longueur	414 mm		
	Largeur	16 mm		
	Pour largeur d'armoire	600 mm		
	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	414 mm		
	N° de cde	58215.0414	Hauteur de brosse	50 mm
	EAN	4251269324659	Pour épaiss. de paroi	1,5 - 2 mm
	Unité d'emballage	1	Convient pour armoire	Schneider Electric Spacial SF
	Longueur	414 mm		
	Largeur	16 mm		
	Pour largeur d'armoire	600 mm		
	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	414 mm		
	N° de cde	58210.0614	Hauteur de brosse	35 mm
	EAN	4251269324628	Pour épaiss. de paroi	1,5 - 2 mm
	Unité d'emballage	1	Convient pour armoire	Schneider Electric Spacial SF
	Longueur	614 mm		
	Largeur	16 mm		
	Pour largeur d'armoire	800 mm		
	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	614 mm		
	N° de cde	58215.0614	Hauteur de brosse	50 mm
	EAN	4251269324666	Pour épaiss. de paroi	1,5 - 2 mm
	Unité d'emballage	1	Convient pour armoire	Schneider Electric Spacial SF
	Longueur	614 mm		
	Largeur	16 mm		
	Pour largeur d'armoire	800 mm		
	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	614 mm		



N° de cde	58210.0814	Hauteur de brosse	35 mm
EAN	4251269324635	Pour épaiss. de paroi	1,5 - 2 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour armoire	Schneider Electric Spacial SF
Longueur	814 mm		
Largeur	16 mm		
Pour largeur d'armoire	1.000 mm		
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	814 mm		



N° de cde	58215.0814	Hauteur de brosse	50 mm
EAN	4251269324673	Pour épaiss. de paroi	1,5 - 2 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour armoire	Schneider Electric Spacial SF
Longueur	814 mm		
Largeur	16 mm		
Pour largeur d'armoire	1.000 mm		
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	814 mm		



N° de cde	58210.0477	Hauteur de brosse	35 mm
EAN	4251269324642	Pour épaiss. de paroi	1,5 - 2 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour armoire	Schneider Electric Spacial SF
Longueur	477 mm		
Largeur	16 mm		
Pour largeur d'armoire	1.200 mm		
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	477 mm		



N° de cde	58215.0477	Hauteur de brosse	50 mm
EAN	4251269324680	Pour épaiss. de paroi	1,5 - 2 mm
Unité d'emballage	1	Convient pour armoire	Schneider Electric Spacial SF
Longueur	477 mm		
Largeur	16 mm		
Pour largeur d'armoire	1.200 mm		
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	477 mm		



N° de cde	58221.0430	Hauteur de brosse	35 mm
EAN	4251269339691	Convient pour armoire	nVent Eldon
Unité d'emballage	1		MCD/MCS/MKD/MKS
Longueur	430 mm		
Largeur	16 mm		
Pour largeur d'armoire	600 mm		
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	430 mm		



N° de cde	58222.0430	Hauteur de brosse	50 mm
EAN	4251269339738	Convient pour armoire	nVent Eldon
Unité d'emballage	1		MCD/MCS/MKD/MKS
Longueur	430 mm		
Largeur	16 mm		
Pour largeur d'armoire	600 mm		
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	430 mm		

	N° de cde	58221.0630	Hauteur de brosse	35 mm
	EAN	4251269339707	Convient pour armoire	nVent Eldon
	Unité d'emballage	1		MCD/MCS/MKD/MKS
	Longueur	630 mm		
	Largeur	16 mm		
	Pour largeur d'armoire	800 mm		
	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	630 mm		
	N° de cde	58222.0630	Hauteur de brosse	50 mm
	EAN	4251269339745	Convient pour armoire	nVent Eldon
	Unité d'emballage	1		MCD/MCS/MKD/MKS
	Longueur	630 mm		
	Largeur	16 mm		
	Pour largeur d'armoire	800 mm		
	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	630 mm		
	N° de cde	58221.0830	Hauteur de brosse	35 mm
	EAN	4251269339714	Convient pour armoire	nVent Eldon
	Unité d'emballage	1		MCD/MCS/MKD/MKS
	Longueur	830 mm		
	Largeur	16 mm		
	Pour largeur d'armoire	1.000 mm		
	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	830 mm		
	N° de cde	58222.0830	Hauteur de brosse	50 mm
	EAN	4251269339752	Convient pour armoire	nVent Eldon
	Unité d'emballage	1		MCD/MCS/MKD/MKS
	Longueur	830 mm		
	Largeur	16 mm		
	Pour largeur d'armoire	1.000 mm		
	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	830 mm		
	N° de cde	58221.0490	Hauteur de brosse	35 mm
	EAN	4251269339721	Convient pour armoire	nVent Eldon
	Unité d'emballage	1		MCD/MCS/MKD/MKS
	Longueur	490 mm		
	Largeur	16 mm		
	Pour largeur d'armoire	1.200 mm		
	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	490 mm		
	N° de cde	58222.0490	Hauteur de brosse	50 mm
	EAN	4251269339769	Convient pour armoire	nVent Eldon
	Unité d'emballage	1		MCD/MCS/MKD/MKS
	Longueur	490 mm		
	Largeur	16 mm		
	Pour largeur d'armoire	1.200 mm		
	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	490 mm		




N° de cde **58221.0363**
EAN **4251269325304**
Unité d'emballage **1**
Longueur **363 mm**
Largeur **16 mm**
Pour largeur d'armoire **600 mm**
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire **363 mm**

Hauteur de brosse **35 mm**
Convient pour armoire **ETA E NUX**




N° de cde **58222.0363**
EAN **4251269325342**
Unité d'emballage **1**
Longueur **363 mm**
Largeur **16 mm**
Pour largeur d'armoire **600 mm**
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire **363 mm**

Hauteur de brosse **50 mm**
Convient pour armoire **ETA E NUX**




N° de cde **58221.0563**
EAN **4251269325311**
Unité d'emballage **1**
Longueur **563 mm**
Largeur **16 mm**
Pour largeur d'armoire **800 mm**
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire **563 mm**

Hauteur de brosse **35 mm**
Convient pour armoire **ETA E NUX**




N° de cde **58222.0563**
EAN **4251269325359**
Unité d'emballage **1**
Longueur **563 mm**
Largeur **16 mm**
Pour largeur d'armoire **800 mm**
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire **563 mm**

Hauteur de brosse **50 mm**
Convient pour armoire **ETA E NUX**




N° de cde **58221.0345**
EAN **4251269325328**
Unité d'emballage **1**
Longueur **345 mm**
Largeur **16 mm**
Pour largeur d'armoire **1.000 mm**
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire **345 mm**

Hauteur de brosse **35 mm**
Convient pour armoire **ETA E NUX**




N° de cde **58222.0345**
EAN **4251269325366**
Unité d'emballage **1**
Longueur **345 mm**
Largeur **16 mm**
Pour largeur d'armoire **1.000 mm**
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire **345 mm**

Hauteur de brosse **50 mm**
Convient pour armoire **ETA E NUX**




N° de cde **58221.0445**
EAN **4251269325335**
Unité d'emballage **1**
Longueur **445 mm**
Largeur **16 mm**
Pour largeur d'armoire **1.200 mm**
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire **445 mm**

Hauteur de brosse **35 mm**
Convient pour armoire **ETA E NUX**




N° de cde **58222.0445**
EAN **4251269325373**
Unité d'emballage **1**
Longueur **445 mm**
Largeur **16 mm**
Pour largeur d'armoire **1.200 mm**
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire **445 mm**

Hauteur de brosse **50 mm**
Convient pour armoire **ETA E NUX**




N° de cde **58210.0362**
EAN **4251269318207**
Unité d'emballage **1**
Longueur **362 mm**
Pour largeur d'armoire **600 mm**
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire **362 mm**
Hauteur de brosse **35 mm**

Convient pour armoire **nVent Hoffman PROLINE G2**



N° de cde **58210.0562**
EAN **4251269318214**
Unité d'emballage **1**
Longueur **562 mm**
Pour largeur d'armoire **800 mm**
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire **562 mm**
Hauteur de brosse **35 mm**


Convient pour armoire **nVent Hoffman PROLINE G2**



N° de cde **58210.0762**
EAN **4251269318221**
Unité d'emballage **1**
Longueur **762 mm**
Pour largeur d'armoire **1.000 mm**
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire **762 mm**
Hauteur de brosse **35 mm**

Convient pour armoire **nVent Hoffman PROLINE G2**

Garniture de bordure



N° de cde **99152**
EAN **4251269318238**
Unité d'emballage **1**
Longueur **100.000 mm**
Pour épais. min. de paroi **1 mm**
Pour épais. max. de paroi **3 mm**
Convient pour armoire **universel**

