

# KDRS-BES-U | Styrskop- golvplåt med borstlist

för styrskop Rittal VX25



De tvådelade styrskåp-bottenplattorna är förutrustade med borstlisters på fabriken.

Bottenplattorna fixeras med skruvar som vanligt används för VX25 styrskåp.

Beroende på den maximala kabeldiametern är bottenplattans halvor inriktade närmare eller längre mot varandra.



## Specifikationer


|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Material   | Basplatta: Stål, galvaniskt förzinkat<br>Borst: Polyamid |
| Temperatur | -20 C° till 90 C°                                        |
| Egenskaper | silikonfri, halogenfri                                   |

## Fördelar


- Medan montagen är nästan hela styrskåpmarkytan tillgänglig
- Eftermontering möjlig

## Produkttyper och storlekar

|  |                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                         |                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | ArtNr.<br>EAN<br>Antal<br>Längd<br>Bredd<br>För kapslingsbredd<br>Synstorlek på basöppning | <b>58032</b><br><b>4251269328923</b><br><b>1</b><br><b>438 mm</b><br><b>16 mm</b><br><b>1.000 mm</b><br><b>402 mm</b> | Centralt stöd<br>Borsthöjd<br>För väggtojocklek<br>Lämplig för kapsling | <b>Ja</b><br><b>50 mm</b><br><b>2,5 - 3 mm</b><br><b>Rittal VX25</b> |
|  | ArtNr.<br>EAN<br>Antal<br>Längd<br>Bredd<br>För kapslingsbredd<br>Synstorlek på basöppning | <b>58033</b><br><b>4251269328930</b><br><b>1</b><br><b>538 mm</b><br><b>16 mm</b><br><b>1.200 mm</b><br><b>502 mm</b> | Centralt stöd<br>Borsthöjd<br>För väggtojocklek<br>Lämplig för kapsling | <b>Ja</b><br><b>50 mm</b><br><b>2,5 - 3 mm</b><br><b>Rittal VX25</b> |



|                          |                      |                      |                    |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| ArtNr.                   | <b>58030</b>         | Borsthöjd            | <b>50 mm</b>       |
| EAN                      | <b>4251269328909</b> | För väggtojocklek    | <b>2,5 - 3 mm</b>  |
| Antal                    | <b>1</b>             | Lämplig för kapsling | <b>Rittal VX25</b> |
| Längd                    | <b>488 mm</b>        |                      |                    |
| Bredd                    | <b>16 mm</b>         |                      |                    |
| För kapslingsbredd       | <b>600 mm</b>        |                      |                    |
| Synstorlek på basöppning | <b>452 mm</b>        |                      |                    |



|                          |                      |                      |                    |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| ArtNr.                   | <b>58031</b>         | Borsthöjd            | <b>50 mm</b>       |
| EAN                      | <b>4251269328916</b> | För väggtojocklek    | <b>2,5 - 3 mm</b>  |
| Antal                    | <b>1</b>             | Lämplig för kapsling | <b>Rittal VX25</b> |
| Längd                    | <b>688 mm</b>        |                      |                    |
| Bredd                    | <b>16 mm</b>         |                      |                    |
| För kapslingsbredd       | <b>800 mm</b>        |                      |                    |
| Synstorlek på basöppning | <b>652 mm</b>        |                      |                    |